

## kabelové oko, konec svorky WFSKHV/1,5-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WFSKHV/1,5-2,5
Objednací číslo	<a href="#">1491970000</a>
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301755
Mnž.	100 ks

**kabelové oko, konec svorky  
WFSKHV/1,5-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Váha	0,13 g	Čistá hmotnost	1,27 g
------	--------	----------------	--------

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Konektory**

Délka 1 (l1)	16,3 mm	Hustota připojení (d3)	0,8 mm
Identifikační barva	modrá barva	Izolace	Plně izolováno
Materiál - plast	PA	Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Šířka připojení (d2)	6,3 mm

**Klasifikace**

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9,1	27-40-02-90
eClass 9.0	27-44-03-92		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN</a>

**Datový list****kabelové oko, konec svorky  
WFSKHV/1,5-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**