

SAIE-M12S-5-F5.5TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Společnost Weidmüller je nyní předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou kulaté konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmüller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Nejlepším příkladem jsou nové rozvaděče M12 kódované S a T. Tyto moduly jsou charakteristické velmi vysokým proudem a napětím. Umožňuje to je použít například s třífázovými motory.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12S-5-F5.5TL
Objednací číslo	2423120000
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, M 12, Počet pólů: 5
GTIN (EAN)	4050118431902
Mnž.	10 ks

SAIE-M12S-5-F5.5TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 10 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

Kódování	A	Montážní závit	M12
Povrch krytu	poniklované	Počet pólů	5
Připojení stínění	Ne	Skříňe	M12 konektor samec
Typ montáže	Přední montáž	Výška instalace	5,5 mm
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovité napětí	250 V (4 póly) / 60 V (5 pólů)
Jmenovitý proud	4 A	Jmenovitý proud	4 A
Rozsah teplot	-30...80 °C	Stupeň krytí	IP67
Povrch kontaktu	Au (zlato)	Hlavní materiál krytu	CuZn, poniklované
Připojovací závit	M12	Utahovací moment	M12: 0,8 Nm
Montážní závit	M 12	Rozpětí utahovacího momentu instalace	1,2 Nm
Izolační síla	100 MΩ	Závažnost znečištění	3 (2 vně utěsněného prostoru)
Cykly zapojování	≥ 100	Materiál kontaktu	CuZn
Aretační matice, materiál	Poniklovaný CuZn	Materiál krytu montovaného s přírubou	Poniklovaný CuZn

Systémové parametry

Cykly zapojování	≥ 100	Izolační síla	100 MΩ
Množství řady kolíků	1	Počet pólů	5
Stupeň krytí	IP67		

Údaje o materiálu

Materiál kontaktu	CuZn	Povrch kontaktu	Au (zlato)
-------------------	------	-----------------	------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9,1	27-44-03-09	eClass 9.0	27-44-03-09

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)
Technické údaje [STEP](#)

SAIE-M12S-5-F5.5TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083


www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



DPS design



Přední panel




Schéma pólů

