

SAIE-M12S-4A-H-LK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller je nyní předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou kulaté konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmüller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Nejlepším příkladem jsou nové rozvaděče M12 kódované S a T. Tyto moduly jsou charakteristické velmi vysokým proudem a napětím. Umožňuje to je použít například s třífázovými motory.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12S-4A-H-LK
Objednací číslo	2424210000
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, M 12, Počet pólů: 5
GTIN (EAN)	4050118431919
Mnž.	10 ks

SAIE-M12S-4A-H-LK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,025 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

Kódování	A	Montážní závit	M16
Povrch krytu	poniklované	Počet pólů	5
Připojení stínění	Ne	Skříňe	M12 konektor samec
Typ montáže	Montáž na zadní panel	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	4 A
Jmenovitý proud	4 A	Rozsah teplot	-30...80 °C
Stupeň krytí	IP67	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Hlavní materiál krytu	CuZn, poniklované	Připojovací závit	M12
Utahovací moment	M12: 0,8 Nm	Montážní závit	M 16
Rozpětí utahovacího momentu instalace	1.2 Nm	Izolační síla	100 MΩ
Závažnost znečištění	3 (2 vně utěsněného prostoru)	Cykly zapojování	≥ 100
Materiál kontaktu	CuZn	Aretační matice, materiál	Poniklovaný CuZn
Materiál krytu montovaného s přírubou	Poniklovaný CuZn		

Systémové parametry

Cykly zapojování	≥ 100	Izolační síla	100 MΩ
Množství řady kolíků	1	Počet pólů	5
Stupeň krytí	IP67		

Údaje o materiálu

Materiál kontaktu	CuZn	Povrch kontaktu	Au (zlato)
-------------------	------	-----------------	------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.1	27-44-01-03	eClass 9.0	27-44-01-02

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)
Technické údaje [STEP](#)

SAIE-M12S-4A-H-LK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Přední panel




Schéma pólů

