

SAIEW-M8S-3S-H8TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Společnost Weidmüller je nyní předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou kulaté konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmüller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Nejlepším příkladem jsou nové rozvaděče M12 kódované S a T. Tyto moduly jsou charakteristické velmi vysokým proudem a napětím. Umožňuje to je použít například s třífázovými motory.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIEW-M8S-3S-H8TL
Objednací číslo	2424300000
Verze	Vestavěné zástrčky, M8, Počet pólů: 3
GTIN (EAN)	4050118430721
Mnž.	10 ks

SAIEW-M8S-3S-H8TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 12,1 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

Kódování	M8 = ne	Montážní závit	Kontakt: M8 / Konektor samice: M12
Počet pólů	3	Připojení stínění	Ano
Skříň	M8 konektor samec	Typ montáže	Montáž na zadní panel
Výška instalace	8 mm	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovité napětí	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)	Jmenovitý proud	4 A
Jmenovitý proud	4 A	Rozsah teplot	-30...80 °C
Stupeň krytí	IP67	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Hlavní materiál krytu	CuZn, poniklované	Připojovací závit	M8
Utahovací moment	M8: 0,5 Nm	Montážní závit	M8
Rozpětí utahovacího momentu instalace	0.8 Nm	Izolační síla	100 MΩ
Závažnost znečištění	3 (2 vně utěsněného prostoru)	Cykly zapojování	≥ 100
Materiál kontaktu	CuZn	Materiál těsnění	NBR
Aretační matice, materiál	Poniklovaný CuZn	Materiál krytu montovaného s přírubou	Poniklovaný CuZn
Spárovací materiál	PUR		

Systémové parametry

Cykly zapojování	≥ 100	Izolační síla	100 MΩ
Množství řady kolíků	1	Počet pólů	3
Stupeň krytí	IP67		

Údaje o materiálu

Materiál kontaktu	CuZn	Povrch kontaktu	Au (zlato)
-------------------	------	-----------------	------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9,1	27-44-03-09	eClass 9.0	27-44-03-09

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIEW-M8S-3S-H8TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



L(board-to-board distance) = 8mm

DPS design





Schéma pólů



M8 = none