

**SwitchMark
SM 27/18 MM GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Ochrana před nesprávným použitím: SM**

Značky MultiMark na zařízení lze použít se značícími materiály od jiných výrobců. Zajišťují, že všechny komponenty, jako jsou řídicí a signalizační zařízení od jiných výrobců, jsou jasně označeny.

Vaše výhody s MultiMark

- Dvojitě laminovaný polyester
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

Typ	SM 27/18 MM GR
Objednací číslo	2006340000
Verze	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Šedá
GTIN (EAN)	4050118391046
Mnž.	1 000 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

SwitchMark SM 27/18 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1,063 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Čistá hmotnost	0,152 g		

Obecné údaje

Barevný	Šedá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyester	Počet na roli	1 000
Rozsah provozní teploty	-40...120 °C	Schválení podle UL 969	Ano
Verze	bez obsahu halogenů, Samolepicí	Šířka	27 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-37-12-25
eClass 9.1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

SwitchMark SM 27/18 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

