


**THM
EL 38 MM SI 30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Identifikace na míru: EL**

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky. Délku pro jakoukoliv šířku lze přesně nakonfigurovat pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Vaše výhody s MultiMark

- Dvojitě laminovaný polyester
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednávací údaje

Typ	EL 38 MM SI 30M
Objednávací číslo	2006650000
Verze	THM, Značky na přístroje, 38, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118391558
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2448870000 2430920000

THM
EL 38 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	30 000 mm	Délka (v palcích)	1 181,1 inch
Výška	38 mm	Výška (v palcích)	1,496 inch
Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Čistá hmotnost	330 g		

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	Délka	30 000 mm
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Akrylátové lepidlo	Materiál	Polyester
Počet na roli	1	Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
Schválení podle UL 969	Ano	Verze	bez obsahu halogenů, Samolepicí

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

THM
EL 38 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

