

BUKO WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**WM4 C fotovoltaické konektory**

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm² a 6 mm²
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy DIN EN 50521
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | BUKO WM4 C BT |
| Objednací číslo | 1530670000 |
| Verze | Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Patice |
| GTIN (EAN) | 4050118335477 |
| Mnž. | 100 ks |

BUKO WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 1,8 g

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC000379 | ETIM 6.0 | EC002928 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-02 | eClass 7.1 | 27-44-05-01 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-01 | eClass 9,1 | 27-44-01-90 |
| eClass 9.0 | 22-57-92-03 | | |

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Technické údaje | EPLAN_WSCAD |
| Technické údaje | STEP |
| Uživatelská dokumentace | BPZL_WM4C_LANG |