

SFGH WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**WM4 C fotovoltaické konektory**

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm² a 6 mm²
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy DIN EN 50521
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

Všeobecné objednací údaje

Typ	SFGH WM4 C BT
Objednací číslo	1530700000
Verze	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Kontakt
GTIN (EAN)	4050118335330
Mnž.	100 ks

SFGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 13,8 g

Technické údaje

Jmenovité napětí	1500 V DC (IEC)	Průřez vodiče, max.	6 mm ²
Průřez vodiče, min.	4 mm ²	Rated current	35 A
Schválení	TÜV (DIN EN 50521)	Stupeň krytí	IP65, IP67, IP 2x otevřené
Typ kabelu	2 Pfg 1 169/08.07, EN 50618:2014	Vnější průměr kabelu, max.	7 mm
Vnější průměr kabelu, min.	5,5 mm	Vnější závit	M 16
Závažnost znečištění	2		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000379	ETIM 6.0	EC002928
eClass 6.2	22-57-02-90	eClass 7.1	27-44-05-01
eClass 8.1	27-44-05-01	eClass 9,1	27-44-01-07
eClass 9.0	22-57-92-03		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	BPZL WM4C LANG