

BUKO WM4 C RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**WM4 C fotovoltaické konektory**

- jeden krimpovaný kontakt pro kabely o 4 mm² a 6 mm²
- Schválení TÜV podle nejnovějšího znění normy DIN EN 50521
- Lze napájet jmenovitým proudem do 35 A

Všeobecné objednací údaje

Typ	BUKO WM4 C RL
Objednací číslo	1530770000
Verze	Fotovoltaika, Zásuvný konektor, Patice
GTIN (EAN)	4050118335491
Mnž.	1 500 ks

BUKO WM4 C RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 2 g

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000379	ETIM 6.0	EC002928
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-05-01
eClass 8.1	27-44-05-01	eClass 9,1	27-44-01-90
eClass 9.0	22-57-92-03		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN_WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	BPZL_WM4C_LANG