

**Řada A  
AEP 2T 2.5 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Obrázek výrobku****Pružinové připojení s technologií PUSH IN**

Inovativní technologie PUSH IN zkracuje dobu kabeláže na minimum. Přímé vložení zaručuje vysokou ochranu před vytažením vodiče a snadnou manipulaci se všemi typy vodičů.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | AEP 2T 2.5 BL              |
| Objednací číslo | <a href="#">1547700000</a> |
| Verze           | Řada A, Bočnice            |
| GTIN (EAN)      | 4050118441055              |
| Mnž.            | 20 ks                      |

## Řada A AEP 2T 2.5 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Šířka          | 2,1 mm   | Šířka (v palcích)   | 0,083 inch |
| Výška          | 88,25 mm | Výška (v palcích)   | 3,474 inch |
| Hloubka        | 43,1 mm  | Hloubka (v palcích) | 1,697 inch |
| Čistá hmotnost | 3,4 g    |                     |            |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max.      | 40 °C         | Skladovací teplota, min.      | 10 °C  |
| Skladovací teplota            | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C        |                               |        |

### Specifikace systému

|       |         |
|-------|---------|
| Verze | Bočnice |
|-------|---------|

### Údaje materiálu

|                              |       |         |       |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Modrá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |       |

### Další technická data

|           |     |                      |     |
|-----------|-----|----------------------|-----|
| Příchytka | Ano | S připínacími kolíky | Ano |
|-----------|-----|----------------------|-----|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000886    | eClass 6.2 | 27-14-11-33 |
| eClass 9,1 | 27-14-11-33 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |