

**Řada A
ZQV 4N/50 BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Pružinové připojení s technologií PUSH IN**

Inovativní technologie PUSH IN zkracuje dobu kabeláže na minimum. Přímé vložení zaručuje vysokou ochranu před vytažením vodiče a snadnou manipulaci se všemi typy vodičů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 4N/50 BL
Objednací číslo	1528240000
GTIN (EAN)	4050118333121
Mnž.	5 ks

Řada A ZQV 4N/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	303,7 mm	Šířka (v palcích)	11,957 inch
Výška	2,8 mm	Výška (v palcích)	0,11 inch
Hloubka	27,95 mm	Hloubka (v palcích)	1,1 inch
Čistá hmotnost	31,278 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
--------------	----------	---------------------------------------	----

Data hodnocení

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	6,1 mm
-----------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

Informace o produktu

Informace o produktu	Upozornění: bez dotykové ochrany; není vhodné pro ATEX využití
----------------------	--

Osvědčení

Schválení	    
-----------	--

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks