

Kukátko bezdrátové TX-75

Digitální dveřní kukátko s vestavěnou kamerou a 3.5" stolním monitorem



- Funkce dveřního zvonku
- Pořizování snímků & náhled snímků
- Záloha dat až 100 snímků (vestavěné úložiště)
- Přenosný stolní monitor s 3,5" obrazovkou
- Kamera s 300000 pixely a širokým zorným úhlem 170°
- 2.4GHz bezdrátový přenos ~200m v otevřeném prostoru
- Funkce úspory energie
- Funkce nabíjení USB
- Třída ochrany kamery IP32 (kapající voda a nečistoty < 2,5mm)
- Vlastní instalace, umístění kamery v kukátku dveří

Technické údaje Venkovní kamera a Emitor:

- 300000 pixelů & širokouhlý zorný úhel 170°
- Vyměnitelná dobíjecí lithiová baterie 7800mAh (typ 18650)
- Doba nabíjení ~12 hodin
- Provozní doba ~39 hodin nepřetržitě
- Doba pohotovostního režimu (režim sledování) ~52 dní
- Doba pohotovostního režimu (úsporný režim) ~1 rok [nabíjení baterie min. každých 6 měsíců]
- Spotřeba energie 160mA / Napájení DC 5V/1A
- Provozní teplota -10°C až do +50°C
- Hmotnost / Rozměry: 280 g / vnější rozměry 3,6 x 0,8cm

Technické údaje Stolní monitor (sluchátko):

- 3,5" barevná obrazovka LCD
- Formát snímků JPEG
- Režim připojení bezdrátové s 2,4GHz
- Bezdrátový přenos ~200m v otevřeném prostoru
- Vyměnitelná dobíjecí lithiová baterie 1100mAh (typ BP-6M)
- Doba nabíjení ~3 hodiny
- Provozní doba ~5 hodin nepřetržitě
- Doba pohotovostního režimu ~6 dní
- Stolní nabíječka monitoru
- Spotřeba energie 200mA / Napájení DC 5V/1A
- Provozní teplota -10°C až do +40°C
- Hmotnost / Rozměry: 110g / vnější rozměry 12,6 x 8,4 x 2,0cm

Obsah balení:

- Kamera venkovní (bezdrátový přenos)
- Emitor (zajišťující napájení kamery)
- 3.5" stolní monitor (bezdrátový příjem)
- Stolní nabíječka monitoru
- Kabel USB
- Nabíječka DC 5V
- Lithiová baterie 7800mah typu 18650
- Lithiová baterie 1100mAh typu BP-6M
- Šroub M4
- Ocelová destička
- Kulatá ocelová destička
- Návod k obsluze

Prodávány samostatně:

Náhradní baterie pro monitor 1100mAh (BP-6M): EAN kód 4260358121529, Číslo položky 4651

Náhradní baterie pro emitor 7800mAh (typu 18650): EAN kód 4260358121536, Číslo položky 4652

EAN kód:

4260358121581
Číslo položky 4648