

Easy IP-Cam HD bezdrátová TX-55

Bezdrátová bezpečnostní kamera HD napájen baterií pro vnitřní i venkovní použití



- Ideální pro monitorování vnitřní & venkovní umístění, stejně jako pokoje, garáže, zahrady & prostorů, které se obtížně pozorují
- Nikdy vyžaduje zdroj napájení, pracuje s bateriemi
- Pohotovostní doba ~3–5 měsíců (při 1–3 událostech/den)
- Oznámení prostřednictvím APP při detekci pohybu
- Rozlišení video HD 1280 x 720 (720P) @ 30fps max.
- Obrazový snímač 1MP CMOS
- IR LED pro jasná noční záběry
- Detekce pohybu ~5–6m od snímače PIR s ~1–1,5 sekundy doba spuštění
- Snadno připojit magnet, lepicí pásky 3M nebo šrouby
- iOS & Android APP zdarma pro živé přehrávání monitorovacího
- Vestavěný mikrofon pro záznam zvuku
- IPX4 třída ochrany (proti stříkající vodě)

Technické údaje:

- 1/4" CMOS obrazový snímač OV9712, 1 megapixelem
- Objektiv: F/NO=2,4, f=2,45mm, zorný úhel 120°, pevné ohnisko
- Hloubka ostrosti ~50cm do nekonečna
- Vyvážení bílé / Expozice: Automaticky
- Vestavěný WiFi modul IEEE 802.11 b/g/n, ~20–30m dosah připojení
- Komprese videa H.264 / Formát souboru MP4
- Rozlišení snímku 1280x800 / Formát JPG
- Komprese zvuku AAC & AC3 mono / Vstup vzorkovací frekvence 48K & MIC
- Úložiště karty MicroSD až do 32GB
- Napájení: 4x baterie CR123A* (*součástí balení)
- Hmotnost / Rozměry: 150,5g (bez baterií) / (D) 11,2 x (Š) 6,5 x (V) 7,4cm (se stojanem)

Obsah balení:

- Easy IP-Cam HD bezdrátová TX-55
- Šasi kamera
- 4x šrouby & lepicí pásky 3M
- Silný magnet s železná deska
- 4x baterie CR123A
- Návod k obsluze



Černý / Číslo položky 4575



Bílý / Číslo položky 4612