

Smart WiFi Videotelefon ke Dveřím TX-82

Videotelefon ke dveřím s WiFi venkovní kamera & funkci uvolňování vrat

| | | | |
|--|--|--|---|
|  HD Camera 720P with CMOS Sensor / HD Kamera 720P mit CMOS Sensor |  Monitoring Entrance Areas / Überwachung von Eingangsbereichen |  Real Time Video Recording / Echtzeit-Videoaufnahme |  Picture Snapshot Function / Foto-Schnappschussaufnahme |
|  Live preview via mobile phone / Live-Bild via Mobiltelefon |  Unlock door by RFID/NFC Chip or APP / Türöffnung via RFID/NFC Chip oder APP |  Viewing Angle 120° horizontal & 105° vertical / Sichtwinkel 120° horizontal & 105° vertikal |  Night Vision Function / Nachtsichtfunktion |
|  Push Notice via APP by door ring & tamper alarm signal / Push-Nachricht via APP bei Türklingel & Sabotage-Alarmsignal |  Supports 2-Way Communication / Gegensprechanlage |  Storage on MicroSD Card / Speicherung auf MicroSD Karte |  IP65 Waterjet & Dust Protection / IP65 Strahlwasser- & Staubschutz |




- 1/4" obrazový snímač CMOS s 1 megapixel
- Obraz v reálném čase HD 720P přes APP
- Rozlišení video 1280x720
- Pozorovací úhel 125° horizontálně & 105° vertikálně
- Funkce Nočního Vidění ~1-2m s IR-čidlem
- Funkce "Push Notice" přes APP dveří kroužkem & sabotážním signálu alarmu
- Komunikace obousměrný přes iOS & Android APP zdarma
- Zabudovaný mikrofon & reproduktor
- Podpora čipové karty (RFID/NFC) pro otevírání vstupních dveří
- Připojení přes WiFi nebo síťový kabel
- Seznam návštěvníků s data & času
- Podpora karty MicroSD až 32GB
- IP65 třída ochrany kamery (proti vodnímu paprsku & prachu)

Technické údaje:

- Podpora bezdrátového protokolu IEEE802.11b/g/n
- Objektiv: 2.2mm; pozorovací úhel 125° horizontálně & 105° vertikálně
- Komprese videa H.264 standard
- Komprese zvuku G.711 (vstup, výstup, hovor)
- Komunikační rozhraní: Komunikační rozhraní RS485 samo-adaptabilní
- Síťové rozhraní 10M/100Mbps; podpora WiFi, Protokol: TCP/IP
- Vestup/Výstup alarm: 1-kanálové tlačítko odemykání, 1-kanálová zpětná vazba dveřního snímače / 1-kanálový reléový výstup
- Venkovní ovládání 1 relé pro hlavní zámek & 1 prodloužena o přístupu řízení modulem
- Spotřeba proudu standby 1W maximum
- Spotřeba proudu operace 7W maximum
- Externí zdroj napájení DC 12V nebo standardní PoE (802.3af)
- Doporučená montážní výška 1,4-1,6m / Povrchová montáž
- Provozní podmínky: -30°C~+60°C, vlhkost 90% nebo méně
- Hmotnost / Rozměry: 400g / (D) 13,5 x (Š) 7,0 x (V) 3,5cm

Obsah balení:

- Smart WiFi Videotelefon ke dveřím TX-82
- 3x RFID Tlačítko transpondéru chip
- Adaptér kabel Ethernetový
- Kabel s různými napájecích konektorů
- Montážní závorka
- Šrouby pro montáž
- Vodotěsný pryžová krytka
- CD
- Návod k obsluze



Číslo položky 4649