Blok rozvodek - PTFIX 18X1,5-NS15A GY - 3002917

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek ukazuje variantu PTFIX 20X1,5-NS15A v šedé

Blok rozvodek, interně přemostěný, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet přípojek: 18, Průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Šířka: 40 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 15

Vaše výhody

- Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
- Flexibilní použití díky montáži nosné lišty a přímé montáži
- Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu micro rozváděči potenciálu
- Ideální možnosti zkoušení díky kontrolním otvorům u každého bodu připojení
- Přehledné díky popisu všech svorek

Obchodní data

package_quantity	20
GTIN	4055626433301

Technické údaje

Všeobecné

Poznámka	Bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů. Vhodné zástrčné můstky viz příslušenství
Poznámka	Na konci svorkovnice musí být nasazena koncová deska D-PTFIX 1,5 (příslušenství)
Počet pater	1
Počet přípojek	18
Potenciály	1
jmenovitý průřez	1,5 mm²
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,56 W

Blok rozvodek - PTFIX 18X1,5-NS15A GY - 3002917

Technické údaje

Všeobecné

Teplota prostředí (provoz)	-60 °C ... 130 °C
Zatěžovací proud maximální	17,5 A
Jmenovitý proud I_N	17,5 A
Jmenovité napětí U_N	500 V
Otevřená boční stěna	Ne

Rozměry

Šířka	40 mm
Délka	21 mm
Výška NS 15	27,2 mm

Data připojení

Způsob připojení	Svorky Push-in
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	16
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	16
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	1,5 mm²
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr	A1 / B1

Normy a určování

Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
China RoHS	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

Blok rozvodek - PTFIX 18X1,5-NS15A GY - 3002917

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

CSA / UL osvědčení / cUL osvědčení / cULus osvědčení /

Podrobnosti schválení

CSA			
Usegroups	**B**	**C**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	150 V
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

UL osvědčení			
Usegroups	**B**	**C**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	150 V
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cUL osvědčení

Blok rozvodek - PTFIX 18X1,5-NS15A GY - 3002917

Aprobace

Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	150 V
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cULus osvědčení

Příslušenství

Šroubovací nástroj

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Koncový kryt

D-PTFIX 1,5 - 3003254



Zástrčný můstek

FBS 2-4 - 3030116



FBS 2-4 BU - 3030117



Blok rozvodek - PTFIX 18X1,5-NS15A GY - 3002917

Příslušenství

FBS 2-4 GY - 3030118



Koncovka

CLIPFIX 15 - 3022263



Nosná lišta

NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695



NS 15 PERF 2000MM - 1401682

NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763



Blok rozvodek - PTFIX 18X1,5-NS15A GY - 3002917

Příslušenství

NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096



Popisky svorek, potištěné

SK 4,15/3,8 FORTL.ZAHLEN - 0804378

SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - 0825990

Popisky svorek, nepotištěný

TML (EX3,8)R - 0801837



TML (104X3,8)R - 0801833



Blok rozvodek - PTFIX 18X1,5-NS15A GY - 3002917


Příslušenství

MPS-MT 1-S4-B RD - 1982800



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com