

Blok rozvodek - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Blok rozvodek, Svornicová základna, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet přípojek: 18, Průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 46,5 mm, Výška: 21,2 mm, Barva: modrá, Způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Deska adaptéru

Obrázek ukazuje výrobek v šedé barvě.

Vaše výhody

- ✓ Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
- ✓ Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
- ✓ Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi
- ✓ Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
- ✓ Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží

Obchodní data

package_quantity	8
GTIN	4055626392226

Technické údaje

Všeobecné

Poznámka	Bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů. Vhodné zástrčné můstky viz příslušenství
Počet pater	1
Počet přípojek	18
Potenciály	1
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Barva	modrá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
Skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,77 W (hodnota se vztahuje na připojovací blok a násobí se v závislosti na osazení přípojky)
Zatěžovací proud maximální	24 A

Blok rozvodek - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovitý proud I_N	24 A
Jmenovité napětí U_N	500 V
Otevřená boční stěna	Ne

Rozměry

Šířka	46,5 mm
Délka	28,2 mm
Výška	21,2 mm

Data připojení

Způsob připojení	Svorky Push-in
Připojka podle normy	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	12
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	2,5 mm ²
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr	A3

Normy a určování

Připojka podle normy	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120

Blok rozvodek - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Příslušenství

Montážní materiál

PTFIX-NS35 - 3274054



PTFIX-NS35A - 3274056



PTFIX-NS35A-FIX - 3274057



Blok rozvodek - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Příslušenství

PTFIX-NS15A - 3274058



PTFIX-NS15A-FIX - 3274059



PTFIX-F - 3274060



Zkušební zástrčka

MPS-MT SN - 3212251



MPS-MT - 0201744



Nosiče štítků

Blok rozvodek - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Příslušenství

KLM 2 - 0807575



KLM 3-L - 0814788



Šroubovací nástroj

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Zástrčný můstek

FBS 2-5 - 3030161



FBS 2-5 GN - 3032143



Blok rozvodek - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Příslušenství

FBS 2-5 BU - 3036877



FBS 2-5 GY - 3038969



Nosná lišta

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Blok rozvodek - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Příslušenství

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Blok rozvodek - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Příslušenství

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Blok rozvodek - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Příslušenství

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Zásuvka pro zkušební zástrčku

PAI-4-N GY - 3032871



Izolační pouzdro

Blok rozvodek - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Příslušenství

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



Blok rozvodek - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Příslušenství

MPS-IH BK - 0201731



Popisky svorek, potištěné

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



Popisky svorek, nepotištěný

TML (EX3,8)R - 0801837




TML (104X3,8)R - 0801833



Výkresy

Blok rozvodek - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>