

# Pouzdro - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-EMC-AL - 1413416

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B16, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 93,7 mm, se závitem, 1x M32 s přímým kabelovým vývodem, bez povrchové úpravy; vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)



## Obchodní data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4055626030388 |

## Technické údaje

### Rozměry

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Výška                | 93,7 mm  |
| Šířka                | 57 mm    |
| Délka                | 125,5 mm |
| Délka montážní otvor | 86 mm    |
| Šířka montážní otvor | 35 mm    |

### Okolní podmínky

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Krytí pouzdra (IP)         | IP66                      |
| Krytí pouzdra (IP)         | IP68 (0,2 bar / 24h)      |
| Krytí pouzdra (IP)         | IP69K (ISO 20653:2013-02) |
| Krytí pouzdra (NEMA)       | 4 (UL 50e)                |
| Krytí pouzdra (NEMA)       | 4X (UL 50e)               |
| Krytí pouzdra (NEMA)       | 12 (UL 50e)               |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C         |

### Všeobecné

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Poznámka                | pro kontaktní vložky HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Konstrukční velikost    | B16                                                          |
| Druh pouzdra            | Izolační pouzdro vidlice                                     |
| druh zajištění          | šroubovací blokování                                         |
| Utahovací moment        | 3 Nm (Uzamykací šroub)                                       |
| Upevňovací šrouby       | M6 (šroubová hlava vnitřního šestihranu 5 mm)                |
| Počet kabelových vývodů | 1                                                            |

# Pouzdro - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-EMC-AL - 1413416

## Technické údaje

### Všeobecné

|                          |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelový vývod           | přímo                                                                                                                                                                            |
| Šroubení                 | bez                                                                                                                                                                              |
| Druh šroubení            | 1x M32                                                                                                                                                                           |
| Materiál pouzdra         | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě                                                                                                                              |
| Materiál povrchu pouzdra | nepotažená                                                                                                                                                                       |
| Materiál těsnění         | NBR, vodivý                                                                                                                                                                      |
| Materiál zajištění       | Ušlechtilá ocel                                                                                                                                                                  |
| Pokyn pro montáž         | Pro zajištění funkce kontaktu ochranného vodiče i u šikmého zasunutí musí mít obě montážní příruby dostatečný elektrický kontakt s kovovou montážní stěnou.                      |
| Pokyn pro montáž         | Pro docílení optimálního účinku stínění je nutné odstranit izolující práškové lakování na rozvaděči v oblasti profilového těsnění.<br>Utahovací moment uzamykacího šroubu: 3 Nm. |

## Klasifikace

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143423 |
| eCl@ss 8.0 | 27440202 |
| eCl@ss 9.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000437 |
| ETIM 6.0 | EC000437 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
|-------------|----------|

## Aprobace

EAC / GL / UL osvědčení / cUL osvědčení / cULus osvědčení /

### Podrobnosti schválení

|          |
|----------|
| EAC ENEC |
|----------|

|                 |
|-----------------|
| GL <sup>®</sup> |
|-----------------|

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL osvědčení  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cUL osvědčení  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Pouzdro - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-EMC-AL - 1413416

## Aprobace

cULus osvědčení 

## Příslušenství

### Montážní příruba

HC-B-AF - 1686533



HC-B-AF-SET - 1604638



## Ochranný kryt

HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 1690752



HC-B 16-TMS-SD-IP65 - 1690794



## Šroubovací nástroj

## Pouzdro - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-EMC-AL - 1413416

### Příslušenství

SF-BIT-HEXB 5-89 - 1208911



SF-M BH - 1212070



### Plné šroubení

HC-K-KV-M32(15-21) - 1690642



HC-M-KV-M32(14-21) - 1690587



HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010



## Pouzdro - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-EMC-AL - 1413416

### Příslušenství

HC-EMV-KV-M32(11-21) - 1690529



---

### Popisky přístrojů, potitštěné


US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



---

### Výkresy

Výkres v měřítku



Montážní otvor

- 1) při použití standardního šroubu M4
- 2) při použití samořezných šroubů (Torx® 20, M4)

Výkres v měřítku




Schéma s rozměry

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>