

Příruba - PTFIX-F - 3274060

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Příruba, se šroubovací fixací, Délka: 28,6 mm, Šířka: 8,6 mm, Výška: 21,7 mm, Barva: šedá

Vaše výhody

- ☒ Jednoduché možnosti značení

Obchodní data

package_quantity	20
GTIN	4055626394152

Technické údaje

Všeobecné

Barva	šedá
Materiálem	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	8,6 mm
Délka	28,6 mm
Výška	21,7 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	3,2 mm

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
China RoHS	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141120

Příruba - PTFIX-F - 3274060

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 3.0	EC001922
ETIM 4.0	EC001922
ETIM 5.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Výkresy

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>