

Etiketa - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Etiketa, nekonečná, kazeta, stříbrná s černým nátiskem, typ montáže: lepení, popisovatelná tiskárnou THERMOFOX

Obrázek zobrazuje variantu v bílé

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626212517

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	8 m
Šířka (a)	12 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 149 °C
----------------------------	-------------------

Všeobecné

Barva	stříbrný
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Materiálem	Polyester
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
shodný s RoHS	ano
Lepidlo	Akrylát
Možnost potištění	Termotransfér
Označení způsobu montáže	Lepení

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129

Etiketa - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27400629
-------------------	----------

ETIM

ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
--------------------	----------

Výkresy

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>