

Etiketa - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Etiketa, nekonečná, kazeta, transparentní s černým nátiskem, typ montáže: s aretací, popisovatelná tiskárnou THERMOFOX

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626212562

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	5,5 m
Šířka (a)	6,35 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-5 °C ... 49 °C
----------------------------	-----------------

Všeobecné

Barva	bílá
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Materiálem	Polyester
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Označení způsobu montáže	Zajištění v univerzální drážce štítku

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

Etiketa - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

Klasifikace

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Výkresy

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>