

Značkovače pro svorky - US-TMFL 100 - 0830339

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Značkovače pro svorky, Karta, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Způsob montáže: Lepení, Velikost popisovaného pole: 104 x 6,6 mm

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356702157

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	6,3 mm
Šířka (a)	104 mm
Výška	0,5 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-30 °C ... 80 °C
----------------------------	------------------

Všeobecné

Barva	bílá
Obsažené látky	bez silikonu
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiálem	PVC
Materiálem	PVC
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	20
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	1
Označení způsobu montáže	Lepení

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208

Značkováče pro svorky - US-TMFL 100 - 0830339

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Příslušenství

Zásobník

THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



TMP-US-MAG1 - 0803341



Výkresy

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>