

## Smršťovací návlečka - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/ BK - 0803929

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Smršťovací bužirka, nekonečná, kazeta, bílá s černým nátiskem, typ montáže: nasunutí, průměr kabelu: 3,2 - 6,4 mm, popisovatelná pomocí THERMOFOX

### Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626212098

### Technické údaje

#### Rozměry

Délka (b)	1,8 m
Šířka (a)	10 mm
Průměr kabelu	3,2 mm ... 6,4 mm

#### Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-55 °C ... 135 °C
----------------------------	-------------------

#### Všeobecné

Barva	bílá
Materiál základního prvku	Polyolefin
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Materiálem	Polyolefin
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Označení způsobu montáže	nasunutí

#### Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

### Klasifikace

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401

# Smršťovací návlečka - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/ BK - 0803929

## Klasifikace

### eCl@ss

<b>eCl@ss 6.0</b>	27400401
<b>eCl@ss 7.0</b>	27400401
<b>eCl@ss 8.0</b>	27400105
<b>eCl@ss 9.0</b>	27400401

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC001530
<b>ETIM 4.0</b>	EC000217
<b>ETIM 5.0</b>	EC000217
<b>ETIM 6.0</b>	EC000217

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211811
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121410
<b>UNSPSC 11</b>	39121410
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121410
<b>UNSPSC 13.2</b>	39131504

## Výkresy

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>