

Smršťovací návlečka - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/ BK - 0803930

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Smršťovací bužírka, nekonečná, kazeta, bílá s černým nátiskem, typ montáže: nasunutí, průměr kabelu: 4,8 - 9,5 mm, popisovatelná pomocí THERMOFOX

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626212104

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	1,8 m
Šířka (a)	16 mm
Průměr kabelu	4,8 mm ... 9,5 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-55 °C ... 135 °C
----------------------------	-------------------

Všeobecné

Barva	bílá
Materiál základního prvku	Polyolefin
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Materiálem	Polyolefin
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Označení způsobu montáže	nasunutí

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401

Smršťovací návlečka - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/ BK - 0803930

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400105
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 4.0	EC000217
ETIM 5.0	EC000217
ETIM 6.0	EC000217

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Výkresy

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>