

Etiketa - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Etiketa, nekonečná, kazeta, bílá s černým nátiskem, typ montáže: lepení, popisovatelná tiskárnou THERMOFOX

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626212463

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	8 m
Šířka (a)	10 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 149 °C
Doporučené podmínky skladování	20°C / 50% relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu.

Všeobecné

Barva	bílá
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Materiálem	Polyester
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
shodný s RoHS	ano
Lepidlo	Akrylát
Možnost potištění	Termotransfér
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Etiketa - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970

Technické údaje

Všeobecné

Označení způsobu montáže	Lepení
---------------------------------	--------

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
--------------------	----------

Výkresy

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>