

Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Modul VARIOFACE, s připojením s úhlovou pružinou a konektorem pro plochý kabel, k montáži na nosné profily NS 35, s kolíkovou lištou, s krátkými a dlouhými zajišťovacími třmeny pro zdířkové konektory, počet pólů: 50

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356796682

Technické údaje

Rozměry

Šířka	92,7 mm
Výška	75,8 mm
Hloubka	63 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C

Všeobecné

Max. příp. provozní napětí	60 V AC/DC
Maximální přípustný proud (na každou větev)	1 A
Počet pólů	50
Ukazatel stavu	ne
Montážní poloha	libovolně

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Způsob připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	8 mm
Průřez vodiče tuhý	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG	26 ... 14

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Způsob připojení	IDC/FLK lišta s trny
Počet přípojek	1

Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Technické údaje

Parametry připojení přípojka 2

Počet pólů	50
Měřítka rastru	2,54 mm

Normy a určování

Přípojka podle normy	CSA
Normy/předpisy	IEC 60664
Normy/předpisy	DIN EN 50178
Jmenovité rázové napětí	0,6 kV
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Aprobace

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus osvědčení /

Podrobnosti schválení

CSA ®	
Jmenovité napětí UN	125 V

Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Aprobace

Jmenovitý proud IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

EAC 

ERC

cULus osvědčení 

Příslušenství

Systémový kabel

VIP-CAB-FLK50/0,14/0,5M - 2318868



VIP-CAB-FLK50/0,14/1,0M - 2318871



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Příslušenství

VIP-CAB-FLK50/0,14/1,5M - 2318884



VIP-CAB-FLK50/0,14/2,0M - 2318897



VIP-CAB-FLK50/0,14/3,0M - 2318907



VIP-CAB-FLK50/0,14/4,0M - 2318910



VIP-CAB-FLK50/0,14/6,0M - 2318923



VIP-CAB-FLK50-0,14/... - 2318936



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Příslušenství

FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2289065



FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2289078



FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289081



FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289094



FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289104



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Příslušenství

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289117



FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120



FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289133



FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2289573



FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2289586



FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2289599



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Příslušenství

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2289609



FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK - 2289612



FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - 2289625



FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - 2289638



FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2289641



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Příslušenství

FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - 2289654



FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - 2289667



FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK - 2289670



FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2299097



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Příslušenství

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2299107



FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 2299110



FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2299123



FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299136



FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299149



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Příslušenství

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299152



FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299165



FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299178



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - 2314134



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 2314147



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Příslušenství

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - 2314150



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - 2314176



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - 2314202



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M - 2314215



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Příslušenství

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M - 2314228



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M - 2314231



CABLE-FLK50-0,14-HF/... - 2314257



Popisky svorek, nepotištěný

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Příslušenství

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862




Tiskový systém

BLUEMARK X1 - 5147777



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>