

## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Modul VARIOFACE, se zásuvnými přípojkami a konektorem pro plochý kabel, k montáži na nosné profily NS 35, s kolíkovou lištou, s krátkými a dlouhými zajišťovacími třmeny pro zdířkové konektory, počet pólů: 14

### Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356796620

### Technické údaje

#### Rozměry

Šířka	41,9 mm
Výška	72,1 mm
Hloubka	56 mm

#### Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C

#### Všeobecné

Max. příp. provozní napětí	60 V AC/DC
Maximální přípustný proud (na každou větev)	1 A
Počet pólů	14
Ukazatel stavu	ne
Montážní poloha	libovolně

#### Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Způsob připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	8 mm
Průřez vodiče tuhý	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče ohebný	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vedení AWG	26 ... 14

#### Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Způsob připojení	IDC/FLK lišta s trny
Počet přípojek	1

## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Technické údaje

#### Parametry připojení přípojka 2

Počet pólů	14
Měřítka rastru	2,54 mm

#### Normy a určování

Přípojka podle normy	CSA
Normy/předpisy	IEC 60664
Normy/předpisy	DIN EN 50178
Jmenovité rázové napětí	0,6 kV
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

### Klasifikace

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

#### ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

### Aprobace

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus osvědčení /

#### Podrobnosti schválení

<b>CSA ®</b>	
Jmenovité napětí UN	125 V

## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Aprobace

Jmenovitý proud IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14

<b>UL Recognized</b>	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14

<b>cUL Recognized</b>	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14

<b>EAC</b>
------------

<b>ERC</b>
------------

<b>cULus osvědčení</b>
------------------------

### Příslušenství

#### Systemový kabel

VIP-CAB-FLK14/0,14/0,5M - 2318389



VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M - 2318392



## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Příslušenství

VIP-CAB-FLK14/0,14/1,5M - 2318402



VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415



VIP-CAB-FLK14/0,14/3,0M - 2318428



VIP-CAB-FLK14/0,14/4,0M - 2318431



VIP-CAB-FLK14/0,14/6,0M - 2318444



VIP-CAB-FLK14-0,14/... - 2318457



## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Příslušenství

---

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 2295729



FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288901



FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288914



FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2288927



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2288930



## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Příslušenství

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2288943



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2288956



FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2288969



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2288972



FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2290847



FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2290834



## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Příslušenství

---

FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2290850



FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2290863



FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299563



FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299576



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Příslušenství

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2296977



---

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2296980



---

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2297002



---

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299013



---

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299026



---

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299039





## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Příslušenství

---

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299042



FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299055



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 2305952



FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 2305965



## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Příslušenství

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 2305978



FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 2305981



FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - 2305994



FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 2304759



FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 2304762



FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 2304717



## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Příslušenství

---

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 2306003



FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/KONFEK - 2314011



FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/KONFEK - 2314024



FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK - 2314037



FLK 14-EZ-DR-HF/... - 2314040



---

**Popisky svorek, nepotištěný**

## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

### Příslušenství

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



### Tiskový systém


BLUEMARK X1 - 5147777



### Výkresy

## Předávací modul - VIP-2/PT/FLK14 - 2903788

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>