

Předávací modul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Modul VARIOFACE, s připojením s úhlovou pružinou a konektorem pro plochý kabel, k montáži na nosné profily NS 35, s kolíkovou lištou, s krátkými a dlouhými zajišťovacími třmeny pro zdílkové konektory, počet pólů: 26

Obrázek ukazuje 50pólovou variantu



Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356796651

Technické údaje

Rozměry

Šířka	57,1 mm
Výška	75,8 mm
Hloubka	63 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C

Všeobecné

Max. příp. provozní napětí	60 V AC/DC
Maximální přípustný proud (na každou větev)	1 A
Počet pólů	26
Ukazatel stavu	ne
Montážní poloha	libovolně

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Způsob připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	8 mm
Průřez vodiče tuhý	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vodiče ohebný	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vedení AWG	26 ... 14

Předávací modul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Technické údaje

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Způsob připojení	IDC/FLK lišta s trny
Počet přípojek	1
Počet pólů	26
Měřitko rastru	2,54 mm

Normy a určování

Přípojka podle normy	CSA
Normy/předpisy	IEC 60664
Normy/předpisy	DIN EN 50178
Jmenovité rázové napětí	0,6 kV
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Aprobace

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus osvědčení /

Podrobnosti schválení

Předávací modul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Aprobace

CSA ©	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

EAC EAC	
---------	--

EAC	
-----	--

cULus osvědčení	
-----------------	--

Příslušenství

Systemový kabel

VIP-CAB-FLK26/0,14/0,5M - 2318622



VIP-CAB-FLK26/0,14/1,0M - 2318635



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Příslušenství

VIP-CAB-FLK26/0,14/1,5M - 2318648



VIP-CAB-FLK26/0,14/2,0M - 2318651



VIP-CAB-FLK26/0,14/3,0M - 2318664



VIP-CAB-FLK26/0,14/4,0M - 2318677



VIP-CAB-FLK26/0,14/6,0M - 2318680



VIP-CAB-FLK26-0,14/... - 2318693



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Příslušenství

FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2299385



FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2299398



FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2299408



FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2299411



FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299424



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Příslušenství

FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299437



FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299440



FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299453



FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299466



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



Popisky svorek, nepotíštěný

Předávací modul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Příslušenství

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Tiskový systém


BLUEMARK X1 - 5147777



Výkresy

Předávací modul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>