

Předávací modul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Modul VARIOFACE, s připojením s úhlovou pružinou a konektorem pro plochý kabel, k montáži na nosné profily NS 35, s kolíkovou lištou, s krátkými a dlouhými zajišťovacími třmeny pro zdířkové konektory, počet pólů: 40

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356796675

Technické údaje

Rozměry

Šířka	77,4 mm
Výška	75,8 mm
Hloubka	63 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C

Všeobecné

Max. příp. provozní napětí	60 V AC/DC
Maximální přípustný proud (na každou větev)	1 A
Počet pólů	40
Ukazatel stavu	ne
Montážní poloha	libovolně

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Způsob připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	8 mm
Průřez vodiče tuhý	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vodiče ohebný	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vedení AWG	26 ... 14

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Způsob připojení	IDC/FLK lišta s trny
Počet přípojek	1

Předávací modul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Technické údaje

Parametry připojení přípojka 2

Počet pólů	40
Měřítka rastru	2,54 mm

Podporovaná řídicí jednotka

Řídicí jednotka	ALLEN-BRADLEY SLC 500
- vhodná V/V karta	1746 OB 32
- vhodná V/V karta	1746 OV 32
- vhodná V/V karta	1746 IB 32
- vhodná V/V karta	1746 IV 32

Normy a určování

Přípojka podle normy	CSA
Normy/předpisy	IEC 60664
Normy/předpisy	DIN EN 50178
Jmenovité rázové napětí	0,6 kV
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Aprobace

Předávací modul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Aprobace

Podrobnosti schválení

CSA ®	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

UL Recognized	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

EAC

ETL

cULus osvědčení

Příslušenství

Systémový kabel

VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - 2318787



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Příslušenství

VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M - 2318790



VIP-CAB-FLK40/0,14/1,5M - 2318800



VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M - 2318813



VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M - 2318826



VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M - 2318839



VIP-CAB-FLK40/0,14/6,0M - 2318842



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Příslušenství

VIP-CAB-FLK40-0,14/... - 2318855



FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288985



FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288998



FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007



FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289010



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Příslušenství

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289023



FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289036



FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289049



FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289052



FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299589



FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299592



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Příslušenství

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299602



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



Popisky svorek, nepotištěný

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



Předávací modul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Příslušenství

ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862




Tiskový systém

BLUEMARK X1 - 5147777



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>