

Pouzdro elektroniky - UCS 237-195-H-GD 7035 - 2203344

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Kompletní pouzdro pro desky plošných spojů, flexibilně polohovatelné, obsahuje poloskořepiny pouzdra, boční stěny uzavřeny, lepicí podložky k upevnění desky, šrouby pro pouzdro a upevnění desky, barva pouzdra světle šedá s tyrkysově zelenými rohovými vkladáči

Vaše výhody

- Vysoká flexibilita aplikace díky modulární konstrukci pouzdra
- Flexibilní upevnění desky, přizpůsobí se téměř jakémukoliv tvarovému faktoru
- Praktické možnosti individualizace
- Nižší náklady na logistiku díky navzájem kompatibilním komponentům.

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626404547

Technické údaje

Všeobecné

Druh pouzdra	Kompletní pouzdro
Materiál pouzdra	PC
Farbe (RAL)	šedá (7035)

Okolní podmínky

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 70 °C
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 100 °C
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu)

Rozměry

Šířka	237 mm
Výška	195 mm
Hloubka	67 mm

Technické údaje

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Pouzdro elektroniky - UCS 237-195-H-GD 7035 - 2203344

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
-----------------	----------

Výkresy

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>