

**Řada A  
ZQV 4N/8 RD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Obrázek výrobku****Pružinové připojení s technologií PUSH IN**

Inovativní technologie PUSH IN zkracuje dobu kabeláže na minimum. Přímé vložení zaručuje vysokou ochranu před vytažením vodiče a snadnou manipulaci se všemi typy vodičů.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | ZQV 4N/8 RD                |
| Objednací číslo | <a href="#">2460760000</a> |
| GTIN (EAN)      | 4050118476187              |
| Mnž.            | 20 ks                      |

## Řada A ZQV 4N/8 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Šířka          | 46,5 mm  | Šířka (v palcích)   | 1,831 inch |
| Výška          | 2,8 mm   | Výška (v palcích)   | 0,11 inch  |
| Hloubka        | 27,95 mm | Hloubka (v palcích) | 1,1 inch   |
| Čistá hmotnost | 5,843 g  |                     |            |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max.      | 40 °C         | Skladovací teplota, min.      | 10 °C  |
| Skladovací teplota            | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C        |                               |        |

### Údaje materiálu

|                              |       |         |         |
|------------------------------|-------|---------|---------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Červená |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |         |

### Další technická data

|              |          |                                       |     |
|--------------|----------|---------------------------------------|-----|
| Typ upevnění | Zapojeno | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano |
|--------------|----------|---------------------------------------|-----|

### Data hodnocení

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 32 A |
|-----------------|------|

### Rozměry

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rozteč v mm (P) | 6,1 mm |
|-----------------|--------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000489    | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 9,1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |

### Osvědčení

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schválení |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                              |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                                                                                  |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">2434520000_BED-ANL_ZQV_A_REIHE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |