

**W řada
WPD 230 2X50/2X50 GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Typ | WPD 230 2X50/2X50 GN |
| Objednací číslo | 250260000 |
| Verze | W řada, Rozváděcí blok, Jmenovitý průřez: 50 mm ² , Nosná lišta / montážní deska |
| GTIN (EAN) | 4050118516425 |
| Mnž. | 5 ks |

W řada
WPD 230 2X50/2X50 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka | 35,6 mm | Šířka (v palcích) | 1,402 inch |
| Výška | 70 mm | Výška (v palcích) | 2,756 inch |
| Hloubka | 45 mm | Hloubka (v palcích) | 1,772 inch |
| Čistá hmotnost | 66 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C | | |

Specifikace systému

| | | | |
|--|--|---|---|
| Verze | | Utahovací moment (upínací šroub pro hliníkové vodiče) | 10 Nm (16 mm ²) / 12 Nm (25 mm ²) / 14 Nm (35 mm ²) / 14 Nm (50 mm ²) |
| | Šroubové připojení | Nutná koncová deska | Ne |
| Utahovací moment (upínací šroub pro měděné vodiče) | 6 Nm (4 mm ²) / 8 Nm (16 mm ²) / 10 Nm (35 mm ²) / 10 Nm (50 mm ²) | Počet úrovní | 1 |
| Počet potenciálů | 1 | PE připojení | Ne |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 4 | | |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------|
| Materiál | Wemid | Barevný | Zelená |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| Návod k instalaci | Nosná lišta / montážní deska | Typ montáže | Přichytka |
|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|

Data hodnocení

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Jmenovitý průřez | 50 mm ² | Jmenovité napětí | 1 000 V |
| Jmenovité AC napětí | 1 000 V AC | Jmenovité DC napětí | 1 000 V DC |
| Jmenovitý proud | 120 A | Standardy | IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV | Kategorie rázového napětí | III |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

UL data hodnocení

| | |
|----------------------|--------|
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
|----------------------|--------|

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC001329 | ETIM 6.0 | EC000897 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-20 | eClass 9,1 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-20 | | |

Informace o produktu

| | |
|----------------------|---|
| Informace o produktu | Další informace naleznete v oddílu ke stažení v našem online katalogu |
|----------------------|---|

Datum vytvoření 17. července 2019 12:34:34 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Datový list**W řada**
WPD 230 2X50/2X50 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**


Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke staženíOsvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [CE declaration](#)Technické údaje [STEP](#)Uživatelská dokumentace [Additional Datasheet](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)**Poznámka o bezpečnosti**Bezpečnostní upozornění [Safety Information](#)

Datový list**W řada**
WPD 230 2X50/2X50 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy**

Technical data

Inputs

Number of connections

Solid

Stranded

Flexible with ferrule

Ribbon cable

Torque

Clamping screw

Stripping length

Outputs

Number of connections

Solid

Stranded

Flexible with ferrule

Torque

Clamping screw

Stripping length

Poles

Note

IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA

| top | mid./left | mid./mid. | mid./right | bottom |
|-----|-----------|------------------------|------------|--------|
| | | 2 | | |
| | | 6...10mm ² | | |
| | | 10...50mm ² | | |
| | | 4...35mm ² | | |
| | | 10Nm | | |
| | | M 10 | | |
| | | 16mm | | |
| top | mid./left | mid./mid. | mid./right | bottom |
| | | 2 | | |
| | | 6...10mm ² | | |
| | | 10...50mm ² | | |
| | | 4...35mm ² | | |
| | | 10Nm | | |
| | | M 10 | | |
| | | 16mm | | |
| | | 1 | | |

Rated current with Cu conductors: 150 A