

**ModuPlug
HDC MBUS 2 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS 2 MC
Objednací číslo	1428990000
Verze	Datový modul
GTIN (EAN)	4050118233346
Mnž.	1 ks

ModuPlug HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	14,5 mm	Šířka (v palcích)	0,571 inch
Výška	40,4 mm	Výška (v palcích)	1,591 inch
Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Čistá hmotnost	6,511 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Izolační síla	10 ¹² Ω
Kategorie rázového napětí	III	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1
Typ	Zástrčka	Závažnost znečištění	3
Řada	ModuPlug		

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Design

Skupina produktů	ModuPlug	Typ produktu	Datový modul
Typ	Zástrčka		

General data

Cykly zapojování	≥ 500
------------------	-------

Material

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
------------------------------	-----	----------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9,1	27-44-02-18	eClass 9.0	27-44-02-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN
Technické údaje	STEP

ModuPlug HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

