

**ModuPlug
HDC XX5E01 MMSM12D-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojniový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC XX5E01 MMSM12D-0100
Objednací číslo	2451110100
Verze	
GTIN (EAN)	4050118485660
Mnž.	1 ks

ModuPlug HDC XX5E01 MMSM12D-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,001 g

Teploty

Mezní teplota -30 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné údaje

Verze pro stranu modulu		Verze pro opačnou stranu	
	Konektor samec		Konektor samec, rovný, M12D
Cykly zapojování	≥ 100	Délka kabelu	1 m
Izolační síla	$\geq 10^8 \Omega$	Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	4 A	Kategorie	Cat. 5e
Kódování	D	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Počet pólů	4	Přenosová rychlost	100 MBit/s
Typ	Zástrčka	Závažnost znečištění	2

Design

Skupina produktů ModuPlug Typ Zástrčka

General data

Počet pólů 4 Cykly zapojování ≥ 100

Material

Povrch kontaktu Au (zlato)

Technické specifikace kabelu

Barevné kódování	bílá, žlutá, modrá, oranžová	Barva opláštění	Zelená
Délka kabelu	1 m	Halogen	Ne
Izolace	PE	Materiál pláště	PUR
Průřez jádra	22 AWG	Stíněný	Ano
Vnější průměr	6.5 ± 0.2		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-26-12-04
eClass 9,1	27-06-03-08	eClass 9.0	27-06-03-07

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)

ModuPlug HDC XX5E01 MMSM12D-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4