

**HDC pouzdra  
HDC 16B ABU N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Typ             | HDC 16B ABU N  |
| Objednací číslo | <a href="#">2488590000</a>   |
| Verze           | HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, Pouzdro spojek, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně |
| GTIN (EAN)      | 4050118541526  |
| Mnž.            | 1 ks   |

## HDC pouzdra HDC 16B ABU N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                            |        |                            |            |
|----------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Šířka                      | 57 mm  | Šířka (v palcích)          | 2,244 inch |
| Výška                      | 29 mm  | Výška (v palcích)          | 1,142 inch |
| Rozměr při montáži – šířka | 103 mm | Rozměr při montáži – výška | 32 mm      |
| Čistá hmotnost             | 122 g  |                            |            |

### Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

### Obecné údaje

|                              |                             |                       |                     |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| EMC kryty                    | Ne                          | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Materiál zajišťovacího prvku | Polyamid, Nerezavějící ocel | Provedení povrchu     | Práškové lakování   |
| Stupeň krytí                 | IP65                        |                       |                     |

### Verze

|                              |  |                             |                        |
|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| Design                       | Standardně                             | Design pouzdra              | Pouzdro spojek         |
| Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně | Horní část/dolní část/víčko | dolní část             |
| Typ                          | Bulkhead (průchodka)                   | Těsnění                     | NBR                    |
| Velikost                     | 6                                      | Verze svorky                | Boční uzamykací svorka |
| Vhodné pro systém ModuPlug®  | Ano                                    |                             |                        |

### Design

|                  |                      |              |         |
|------------------|----------------------|--------------|---------|
| Skupina produktů | HDC pouzdra          | Typ produktu | Pouzdra |
| Typ              | Bulkhead (průchodka) |              |         |

### General data

|          |   |              |      |
|----------|---|--------------|------|
| Velikost | 6 | Stupeň krytí | IP65 |
|----------|---|--------------|------|

### Material

Barevný Šedá

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000437    | eClass 6.2 | 27-26-12-03 |
| eClass 9,1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Datum vytvoření 17. července 2019 12:40:11 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**Datový list****HDC pouzdra  
HDC 16B ABU N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Technická dokumentace | <a href="#">Customer drawing</a> |
| Technické údaje       | <a href="#">STEP</a>             |