

WIL-STANDARD-5.0-MAG-SW-WHI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: 24V DC LED světlo, výška pouze 8 mm, s velmi jasným světlem (1315 lm) a dlouhou dobou provozu (více než 10 000 h).

Extrémně odolná konstrukce, pevné zapouzdření a kovový kryt – voděodolné (IP 67).

Díky barvě světla 6500K (denní světlo) je vhodné pro širokou řadu aplikací.

Díky konektoru M12 se velmi snadno připojuje. Nízká spotřeba proudu znamená, že k provozu stačí 24V, 0,5A DC zdroj napájení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WIL-STANDARD-5.0-MAG-SW-WHI
Objednací číslo	2527940000
GTIN (EAN)	4050118538922
Mnž.	1 ks

WIL-STANDARD-5.0-MAG-SW-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	240 mm	Šířka (v palcích)	9,449 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1,575 inch
Čistá hmotnost	240 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Provozní teplota	-20 - 60°C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu	tvrdě eloxovaný hliník	Zapouzdření	PUR V0
Materiál kroužku se závitem	PA	Materiál koncových víček	Poniklovaný CuZn

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	24 V DC	Jmenovitý proud	0,42 A
Napájení	8,5 W	S možností ztlumení	Yes, LED dimmer to be ordered separately

Technické specifikace kabelu

Materiál kabelu	PUR	Barva opláštění	Černá
Délka kabelu	5 m		

Všeobecné technické údaje

Počet LED	42	Barva světla (CCT)	6500K, White
Světelnost	3 470 cd	Slaboproud	711 lm
Úhel výstupu	40 °	Úroveň osvětlení	245 lux
Provozní životnost	60.000 h	Typ montáže	Šroubová montáž, Magnet
Rozestupy mezi vyvrtanými otvory	225 mm	Odolnost proti nárazu	IK05
Stupeň krytí	IP67		

Údaje o připojení

Verze	Konec kabelu otevřený	Připojovací závit	bez
Propojení	Hnědý +, Modrý -		

Standardy

Č. osvědčení (cULus)	E354496
----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9,1	27-11-06-40	eClass 9.0	27-11-06-40

WIL-STANDARD-5.0-MAG-SW-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

WIL-STANDARD-5.0-MAG-SW-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres****Rozměrový výkres**