

**WIL-MAGNET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: 24V DC LED světlo, výška pouze 8 mm, s velmi jasným světlem (1315 lm) a dlouhou dobou provozu (více než 10 000 h).

Extrémně odolná konstrukce, pevné zapouzdření a kovový kryt – voděodolné (IP 67).

Díky barvě světla 6500K (denní světlo) je vhodné pro širokou řadu aplikací.

Díky konektoru M12 se velmi snadno připojuje. Nízká spotřeba proudu znamená, že k provozu stačí 24V, 0,5A DC zdroj napájení.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	WIL-MAGNET
Objednací číslo	<a href="#">2526810000</a>
GTIN (EAN)	4050118537871
Mnž.	1 ks

**WIL-MAGNET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje**

**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 10 g

**Teploty**

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Provozní teplota	-20 - 60°C		

**Standardy**

Č. osvědčení (cULus) E354496

**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC002955	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9,1	27-11-92-90	eClass 9.0	27-11-92-90

**Osvědčení**

Schválení



ROHS Shoda

**Soubory ke stažení**

Technické údaje [EPLAN](#)

**WIL-MAGNET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

