

WIL-STANDARD-1.5-MAG-SW-WHI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: 24V DC LED světlo, výška pouze 8 mm, s velmi jasným světlem (1315 lm) a dlouhou dobou provozu (více než 10 000 h).

Extrémně odolná konstrukce, pevné zapouzdření a kovový kryt – voděodolné (IP 67).

Díky barvě světla 6500K (denní světlo) je vhodné pro širokou řadu aplikací.

Díky konektoru M12 se velmi snadno připojuje. Nízká spotřeba proudu znamená, že k provozu stačí 24V, 0,5A DC zdroj napájení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Typ | WIL-STANDARD-1.5-MAG-SW-WHI |
| Objednací číslo | 2527920000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538908 |
| Mnž. | 1 ks |

WIL-STANDARD-1.5-MAG-SW-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka | 240 mm | Šířka (v palcích) | 9,449 inch |
| Výška | 8 mm | Výška (v palcích) | 0,315 inch |
| Hloubka | 40 mm | Hloubka (v palcích) | 1,575 inch |
| Čistá hmotnost | 150 g | | |

Teploty

| | | | |
|------------------------|------------|------------------------|--------|
| Provozní teplota, max. | 60 °C | Provozní teplota, min. | -20 °C |
| Provozní teplota | -20 - 60°C | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Údaje o materiálu

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Hlavní materiál krytu | tvrdě eloxovaný hliník | Zapouzdření | PUR VO |
| Materiál kroužku se závitem | PA | Materiál koncových víček | Poniklovaný CuZn |

Elektrické údaje

| | | | |
|------------------|---------|---------------------|--|
| Jmenovité napětí | 24 V DC | Jmenovitý proud | 0,42 A |
| Napájení | 8,5 W | S možností ztlumení | Yes, LED dimmer to be ordered separately |

Technické specifikace kabelu

| | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| Materiál kabelu | PUR | Barva opláštění | Černá |
| Délka kabelu | 1,5 m | | |

Všeobecné technické údaje

| | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| Počet LED | 42 | Barva světla (CCT) | 6500K, White |
| Světelnost | 3 470 cd | Slaboproud | 711 lm |
| Úhel výstupu | 40 ° | Úroveň osvětlení | 245 lux |
| Provozní životnost | 60.000 h | Typ montáže | Šroubová montáž, Magnet |
| Rozestupy mezi vyvrtanými otvory | 225 mm | Odolnost proti nárazu | IK05 |
| Stupeň krytí | IP67 | | |

Údaje o připojení

| | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----|
| Verze | Konec kabelu otevřený | Připojovací závit | bez |
| Propojení | Hnědý +, Modrý - | | |

Standardy

| | |
|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (cULus) | E354496 |
|----------------------|---------|

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001959 | eClass 6.2 | 27-11-06-31 |
| eClass 9,1 | 27-11-06-40 | eClass 9.0 | 27-11-06-40 |

WIL-STANDARD-1.5-MAG-SW-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

WIL-STANDARD-1.5-MAG-SW-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres****Rozměrový výkres**