


THM EL 27 MM BL 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Identifikace na míru: EL

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky. Délku pro jakoukoliv šířku lze přesně nakonfigurovat pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Vaše výhody s MultiMark

- Dvojitě laminovaný polyester
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

Typ	EL 27 MM BL 30M
Objednací číslo	2519000000
Verze	THM, Značky na přístroje, 27, Modrá
GTIN (EAN)	4050118531053
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2448870000 2430920000

**THM
EL 27 MM BL 30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Délka	30 000 mm	Délka (v palcích)	1 181,1 inch
Výška	27 mm	Výška (v palcích)	1,063 inch
Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Čistá hmotnost	230 g		

Obecné údaje

Barevný	Modrá	Délka	30 000 mm
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Akrylátové lepidlo	Materiál	Polyester
Počet na roli	1	Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
Schválení podle UL 969	Ano	Verze	bez obsahu halogenů, Samolepicí

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9,1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN
-----------------	-----------------------

Datový list

**THM
EL 27 MM BL 30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

