

**SlimFix
SFX 30/60 MM BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Velice flexibilní: SFX**

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásek. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru.

Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SFX 30/60 MM BL
Objednací číslo	2519140000
Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 - , 60 x 32 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4050118531299
Mnž.	300 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

SlimFix SFX 30/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1,26 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Hloubka	0,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,024 inch
Čistá hmotnost	1,443 g		

Obecné údaje

Barevný	Modrá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyuretan
Počet na roli	300	Rozsah provozní teploty	-40...90 °C
Velikost pole na označení	45 x 29,5 mm	Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	32 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Vnější prům. vodiče	7 -
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN
-----------------	-----------------------

SlimFix SFX 30/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

