

Propojovací prvky H120,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm² (AWG 7–350 MCM)
pozinkovaná měď
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodávány volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Typ	H120,0/32
Objednací číslo	9036240000
Verze	vodič a dutinka, neizolované, 32 mm
GTIN (EAN)	4032248068036
Mnž.	25 ks
Balení	volné

Datový list

Propojovací prvky H120,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1,26 inch
Čistá hmotnost	7,36 g		

Technické údaje

Verze	neizolované
-------	-------------

Kabelové koncovky

Délka odizolování	32 mm	L1 v mm	32 mm
Průměr objímky (D2)	19 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	16,5 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 4/0	Průřez vodiče	120 mm ²

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

Datový list**Propojovací prvky
H120,0/32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Podobné ilustraci**