

**KSW**  
**KSW 2,5 24/3,5 1-24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značící pásky KSW se používají ke značení vícepólových zásuvných konektorů DPS. Uživatelé si je mohou potisknout podle svých potřeb - bez nutnosti držet se určitého formátu.

- Značení s ochranou proti rozmazání
- Pásky široké 2,5 mm a 4 mm
- Jednoduše je nalepte a hotovo
- Optimální přilnavost
- Bez obsahu PVC

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | KSW 2,5 24/3,5 1-24                                                        |
| Objednací číslo       | <a href="#">1652250001</a>                                                 |
| Verze                 | KSW, Označení svorek, 2,5 x 84 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)            | 4008190402129                                                              |
| Mnž.                  | 10 ks                                                                      |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>                      |
| Alternativní výrobek  | <a href="#">1629920000</a>                                                 |

## KSW KSW 2,5 24/3,5 1-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                   |            |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Šířka          | 84 mm  | Šířka (v palcích) | 3,307 inch |
| Výška          | 2,5 mm | Výška (v palcích) | 0,098 inch |
| Čistá hmotnost | 1,4 g  |                   |            |

### Obecné údaje

|                                   |               |                         |                           |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Aplikace/výrobce                  | Weidmueller   | Barevný                 | Bílá                      |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 9             | Barva tisku             | Černá                     |
| Lepidlo                           | Akrylát       | Materiál                | Polyester, bez obsahu PVC |
| Metoda tisku                      | Termotransfer | Orientace tisku         | vodorovný                 |
| Počet na list                     | 20            | Rozsah provozní teploty | 150 °C                    |
| Tisk                              | 1 - 24        | Tištěné znaky           | Čísla                     |
| Verze                             | Samolepicí    | Šířka                   | 84 mm                     |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000761    | ETIM 4.0   | EC000761    |
| ETIM 5.0   | EC000761    | ETIM 6.0   | EC000761    |
| UNSPSC     | 30-21-18-07 | eClass 5.1 | 27-14-11-37 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-37 | eClass 7.1 | 27-14-11-37 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-37 | eClass 9.1 | 27-14-11-37 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-37 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>            |