


Hlavní spínač, 240 V, 25A, 4HP

Typ IS-25/4
Catalog No. 276265
Alternate Catalog No. IS-25/4

Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Základní funkce			spínač hlavní zátěže
Póly			4-pólové
Použití			Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud	I_n	A	25
Sortiment			IS
Značka zapojení			

Technická data
Elektrický

Normy a ustanovení			EN 45545-2; IEC 61373
--------------------	--	--	-----------------------

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I_n	A	25
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0.8
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	1.8
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Modulární radový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Vestavený vypínač pro rozvody (ecI@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Switching function			Other
Number of contacts as normally open contact			4
Number of contacts as normally closed contact			4
Number of contacts as change-over contact			0
Number of poles			4
Rated current		A	25
Rated voltage		V	240
Min. rated voltage		V	240
Rated switching capacity		kA	12.5
Short-circuit breaking capacity (I _{cw})		kA	2
Voltage type			AC
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)			No
With signal lamp			No
Colour calotte			
Lamp type			

Lamp socket		
Max. lamp power	W	0
Width in number of modular spacings		4
Built-in depth	mm	69.5
Degree of protection (IP)		IP40

Rozměry

