

**CD 80X25 4/6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Široká řada kabelových žlabů nabízí flexibilní systém správy vodičů s trvalou kvalitou. Přesné vyražené otvory v souladu s DIN EN 50085-2-3 umožňují přesnou instalaci. Kromě ok na přidržování vodiče poskytuje optimální zavírací mechanismus snadné zacvaknutí a bezpečné pasování na víko.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	CD 80X25 4/6 GY
Objednací číslo	<a href="#">2589180000</a>
Verze	Kabelový žlab, 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118602692
Mnž.	32 m

## CD 80X25 4/6 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0,984 inch
Výška	80 mm	Výška (v palcích)	3,15 inch
Čistá hmotnost	456 g		

### Obecné informace

Barevný	Šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Kryt	Ano
Materiál	PVC	Mezera mezi drážkami	6 mm
Použitelný průřez	1 520 mm <sup>2</sup>	Typ montáže	Přišroubováno, S lepidlem, nýtované
Verze bočního panelu	drážkované	Šířka drážek	4 mm

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9,1	27-40-07-03		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Technické údaje

[STEP](#)

**CD 80X25 4/6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**