

CD-LID 75 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	CD-LID 75 GY
Objednáací číslo	2590030000
Verze	Kabelový žlab, víko, 75 mm
GTIN (EAN)	4050118600735
Mnž.	2 m

CD-LID 75 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Šířka	75 mm	Šířka (v palcích)	2,953 inch
Čistá hmotnost	195 g		

Obecné informace

Barevný	Šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Kryt	Ano
Materiál	PVC	Typ montáže	Přichytka

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000727	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9,1	27-40-07-76		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
-----------------	----------------------