

CD-HF 25X25 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje. Široká řada kabelových žlabů nabízí flexibilní systém správy vodičů s trvalou kvalitou. Přesné vyražené otvory v souladu s DIN EN 50085-2-3 umožňují přesnou instalaci. Kromě ok na přidržování vodiče poskytuje optimální zavírací mechanismus snadné zacvaknutí a bezpečné pasování na víko.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-HF 25X25 5/7.5 DKG
Objednací číslo	2589930000
Verze	Kabelový žlab, bez obsahu halogenů, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118603361
Mnž.	84 m

CD-HF 25X25 5/7.5 DKGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0,984 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0,984 inch
Čistá hmotnost	139 g		

Obecné informace

Barevný	tmavě šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Kryt	Ano
Materiál	PPE	Mezera mezi drážkami	7,5 mm
Použitelný průřez	440 mm ²	Typ montáže	Přišroubováno, S lepidlem, nýtované
Verze bočního panelu	drážkované	Šířka drážek	5 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9,1	27-40-07-03		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje

[STEP](#)

CD-HF 25X25 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy**