

**CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje. Široká řada kabelových žlabů nabízí flexibilní systém správy vodičů s trvalou kvalitou. Přesné vyražené otvory v souladu s DIN EN 50085-2-3 umožňují přesnou instalaci. Kromě ok na přidržování vodiče poskytuje optimální zavírací mechanismus snadné zacvaknutí a bezpečné pasování na víko.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKG
Objednací číslo	<a href="#">2590060000</a>
Verze	Kabelový žlab, bez obsahu halogenů, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118603392
Mnž.	32 m

## CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Šířka	37,5 mm	Šířka (v palcích)	1,476 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1,969 inch
Čistá hmotnost	316 g		

## Obecné informace

Barevný	tmavě šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Kryt	Ano
Materiál	PPE	Mezera mezi drážkami	7,5 mm
Použitelný průřez	1 560 mm <sup>2</sup>	Typ montáže	Přišroubováno, S lepidlem, nýtované
Verze bočního panelu	drážkované	Šířka drážek	5 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9,1	27-40-07-03		

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Soubory ke stažení

Technické údaje

[STEP](#)

**CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKG Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**