

CD-BO 60X80 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Široká řada kabelových žlabů nabízí flexibilní systém správy vodičů s trvalou kvalitou. Přesné vyražené otvory v souladu s DIN EN 50085-2-3 umožňují přesnou instalaci. Kromě ok na přidržování vodiče poskytuje optimální zavírací mechanismus snadné zacvaknutí a bezpečné pasování na víko.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-BO 60X80 8/12 GY
Objednací číslo	2589800000
Verze	Kabelový žlab, podlahový žlab, 60 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118600957
Mnž.	24 m

CD-BO 60X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3,15 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Čistá hmotnost	750 g		

Obecné informace

Barevný	Šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Floor rails	1
Halogen	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Kryt	Ano	Materiál	PVC
Mezera mezi drážkami	12 mm	Použitelný průřez	4 200 mm ²
Typ montáže	Příšroubováno, S lepidlem, nýtované	Verze bočního panelu	drážkované
Šířka drážek	8 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9,1	27-40-07-03		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje

[STEP](#)

CD-BO 60X80 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy**