

**SAIH-4x0,25(PVC)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Společnost Weidmüller nabízí kompletní produktovou řadu kabelů a zásuvných konektorů M5, M8 a M12. Tato produktová řada sahá od různých variant připojování po různé materiály kabelů. Prosíme kontaktujte nás, pokud nemůžete něco najít.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SAIH-4x0,25(PVC)
Objednací číslo	<a href="#">1902170000</a>
Verze	Vedení senzoru/aktoru, Počet pólů : 4, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano
GTIN (EAN)	4032248516018
Mnž.	100 m

## SAIH-4x0,25(PVC)

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 25 g

## Technické specifikace kabelu

Počet pólů	4	Průřez jádra	0,25 mm <sup>2</sup>
Vnější průměr	4.8 ± 0.2 mm	Stíněný	Ne
Izolace	PVC	Barevné kódování	hnědá, bílá, modrá, černá
Materiál pláště	PVC	Barva opláštění	Černá
Halogen	Ano	Teplotní rozpětí, pohyblivé	-5...80 °C
Teplotní rozpětí, stacionární	-30...80 °C	Vnější potah v souladu se stylem UL AWM	2464 (80 °C / 300 V)
Odolnost proti zkrutu	0 °/m	Vhodné pro nosiče kabelů	Ne
Odolné vůči perlám kovu ze svařování	Ne	Hybridní kabel	Ne
Zesítné vyznačování	Ne	Konfigurovatelná délka kabelu	Ne

## Klasifikace

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001855
UNSPSC	26-12-16-13	eClass 5.1	27-06-91-90
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-06-90-90
eClass 9.0	27-06-03-11		

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Technické údaje [WSCAD](#)