# HS 4.2-12.7/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



**MultiMark**

MultiMark vám poskytuje rychlý a spolehlivý systém značení pro bezproblémovou implementaci prakticky jakéhokoliv typu značení. Konektory, vodiče, kabely a zařízení – řada produktů MultiMark nabízí dobře strukturovanou a praktickou řadu značek kompatibilní s naším rozšířeným konfiguračním softwarem M-Print® PRO pro všechny oblasti využití.

**Vaše výhody s MultiMark**

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

**Všeobecné objednací údaje**

| | |
|---|---|
| Typ | HS 4.2-12.7/25 MM Y |
| Objednací číslo | 2437720000 |
| Verze | Označení vodičů a kabelů, 4.2 - 12.7 mm, 25.4 x 20.9 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4050118461213 |
| Mnž. | 1 000 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2430920000 2448870000 1140490000 |

# Datový list

## HS 4.2-12.7/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 20,9 mm | Šířka (v palcích) | 0,823 inch |
| Výška | 25,4 mm | Výška (v palcích) | 1 inch |
| Hloubka | 0,77 mm | Hloubka (v palcích) | 0,03 inch |
| Čistá hmotnost | 0,6 g | | |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barevný | Žlutá | Doporučená odvětví | Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje |
| Halogen | Ano | Materiál | Polyolefin |
| Počet na roli | 1 000 | Rozsah provozní teploty | -55…135 °C |
| Šířka | 20,9 mm | | |

### Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C | Halogen | Ano |
| Průřez vodiče, max. | 35 mm² | Průřez vodiče, min. | 6 mm² |
| Rychlost smršťování | 3:1 | Vnější prům. vodiče | 4.2 - 12.7 mm |
| Vnější prům. vodiče, max. | 12,7 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 4,2 mm |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Technické údaje | EPLAN |

## HS 4.2-12.7/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Nákresy

