

SAIH-PB-2xAWG24(PUR)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Společnost Weidmüller nabízí kompletní produktovou řadu kabelů a zásuvných konektorů M5, M8 a M12. Tato produktová řada sahá od různých variant připojování po různé materiály kabelů. Prosíme kontaktujte nás, pokud nemůžete něco najít.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIH-PB-2xAWG24(PUR)
Objednací číslo	1232620000
Verze	Sběrnice, Počet pólů: 2, Stíněný: Ano, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
GTIN (EAN)	4050118016260
Mnž.	100 m

SAIH-PB-2xAWG24(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 73,6 g

Technické specifikace kabelu

Počet pólů	2	Průřez jádra	24 AWG
Vnější průměr	7.8 ± 0.2 mm	Stíněný	Ano
Izolace	TPE	Barevné kódování	červená, zelená
Materiál pláště	PUR	Barva opláštění	Fialová
Halogen	Ne	Teplotní rozpětí, pohyblivé	-20...60 °C
Teplotní rozpětí, stacionární	-40...70 °C	Vnější potah v souladu se stylem UL AWM	20236 (80 °C / 30 V)
Vhodné pro nosiče kabelů	Ano	Poloměr ohybu, min., stacionární	7,5x průměr kabelu
Poloměr ohybu, min., pohyblivý	12 x průměr kabelu	Zrychlení	5 m/s ²
Rychlost	3 m/s	Cykly ohybu	2 mil.
Odolné vůči perlám kovu ze svařování	Ne	Hybridní kabel	Ne
Zesítněné vyzářování	Ne	Konfigurovatelná délka kabelu	Ne

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9,1	27-06-90-90	eClass 9.0	27-06-18-05

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Datový list**SAIH-PB-2xAWG24(PUR)**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Schéma pólů**

